



0 675 60 + plaque Corian®  
Gougé 0 690 21



0 675 64 + enjoliveur + plaque  
Blanc 0 666 31



0 670 77 + enjoliveur + plaque  
Blanc 0 666 31



0 673 74 + enjoliveur +  
plaque Aluminium 0 689 21



0 671 59 + enjoliveur + plaque  
Blanc 0 666 35

**Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 649**  
**Tableau de choix plaques et supports p. 652-653**

Réf. **Poussoir d'appel avec indicateur lumineux**

0 675 60 6 A - 230 V - Equipé d'un voyant d'état Livré avec bague opalescente et doigt titane à voyant avec porte-étiquette. A installer à l'entrée de la chambre et permet de visualiser son statut :

- Do not disturb : Bague opalescente éteinte et picto cloche allumé
- Présence dans la chambre : Bague opalescente allumée

S'installe en complément d'un va-et-vient équipé d'enjoliveurs (p. 649)  
Peut également s'associer au lecteur à badge réf. 0 675 63

0 670 01 Interrupteur va-et-vient à équiper d'un enjoliveur A installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre avec un interrupteur à badge

**Interrupteurs à badge**

Permettent la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Equipés d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge En multiposte, se monte en entraxe 71 mm

0 675 63 Inter à badge  
Alimentation 230 V - 50/60 Hz  
Possibilité de l'associer au poussoir d'appel réf. 0 675 60

0 675 64 Interrupteur à badge RFID  
Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56 MHz type réf. 0 767 11

0 898 06 Alimentation 230 V - 50/60 Hz  
Badge porte-clé  
Pour utilisation avec l'interrupteur à badge réf. 0 675 63  
Equipé d'un porte-étiquette

**Accessoires**

Planche d'étiquettes avec pictogrammes pour repérer les différentes fonctions

0 676 98 Blanc  
0 676 99 Graphite

**JUILLET 2022 Dispositifs d'appel pour chambres et sanitaires**

A équiper d'un support, d'un enjoliveur et d'une plaque Connexion magnétique entre manipulateur et prise Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

**0 670 77** **Prises pour manipulateurs**  
Prise à connexion magnétique non indexée pour manipulateur appel seul (p. 1017)

**0 670 78** **Prise à connexion magnétique pour manipulateur multifonctions** (p. 1017)

**0 670 79** **Bloc d'appel**  
Poussoir d'appel sanitaire IP 20 avec témoin rouge du retour d'appel  
Livré avec un mécanisme à voyant et un mécanisme poussoir inverseur  
Blanc antimicrobien

Réf. **Media Hub**

Permet de :

- voir les films d'un PC ou d'un caméscope sur la TV : prise HDMI
- voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1 A
- charger ses appareils : prise USB 2 A
- écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction bluetooth

Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth  
Sortie : HDMI et USB Data  
Alimentation avec transformateur fourni  
Livré avec enjoliveur et support

0 673 71 Blanc  
0 673 74 Titane  
0 673 75 Graphite

**0 671 59** **Prise rasoir**

Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz et sortie 120/230 V~ Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5  
L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur  
Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique  
Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible

Livrée avec support  
Raccordement par bornes auto  
Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm

**0 670 34** **Commande mécanique "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"**

Pour la réalisation de la commande, utiliser 2 mécanismes à équiper chacun d'un voyant réf. 0 676 20 (couleur blanc) et d'enjoliveurs (p. 649)

**0 675 93** **Commande BUS "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"**

A équiper d'un enjoliveur réf. 0 682 26, 0 685 26 ou 0 684 26, d'une plaque et d'un support (p. 652-653)  
Installer en complément des bagues pour enjoliveurs simples ou doubles : blanc réf. 0 680 00, titane réf. 0 683 00 et graphite réf. 0 648 00 (p. 617)